

# Walkmaschine Für den fertigen Schaft Formowarka skłonu na cholewkach

Modell  
**WA-SCH 5**



**Mit Kühlung! Für Synthetik, Lack und Textil**  
**Z chlôdzeniem ! Do syntetyków, tekstyliów, skôr lakierowanych**

**LEIBROCK**  
Maschinenbau GmbH

[www.leibrock.de](http://www.leibrock.de)

**PHU LEIBROCK-POLSKA**  
Ul. Starorudzka 10/12  
93-418 Łódź  
Tel. 42 6809877  
Tel/Fax 42 2506745  
[www.leibrock.pl](http://www.leibrock.pl)

## Walkmaschine Für den fertigen Schaft Typ WA - SCH 5

Arbeitsweise der Maschine:

Der Schaft wird mit Zangen wie bei dem Zwickvorgang faltenfrei über eine beheizte Innenform gezogen.  
Eine beheizte Außenform fährt bei, der Schaft wird so intensiv gebügelt und geformt, dass diese Formgebung auch am fertigen Schuh erhalten bleibt.  
Werden Lack oder Synthetik-Materialien verarbeitet, so ist diese Maschine mit beheizten und gekühlten Formen versehen, d.h. der Schaft kommt zunächst auf die beheizte und sofort auf die gekühlte Form.  
Somit wird eine bisher nicht gekannte Perfektion bei der Produktion dieser Art Schuhe erreicht.

**Schuhe können so aussehen!  
Buty mogą wyglądać tak ...**



Mit der von uns neu entwickelten Schaftwalkmaschine Typ WA-SCH 5 ist es möglich so zu formen, wie es der Kunde wünscht - nämlich ohne Falten und ohne Abdrücke am Leder.

Zusammenfassend:  
Mit dieser Maschine ist es nun möglich, eine bisher nicht gekannte, perfekte und anhaltende Formgebung und somit eine enorme Aufwertung des Schuhs zu erreichen.

### Technische Daten:

Breite, Tiefe, Höhe:  
Verpackungsmaße:  
Elektrischer Anschluss:  
Elektrischer Anschlusswert:  
Pneumatischer Anschluss:  
Luftverbrauch pro Paar:  
Gewicht brutto:  
Gewicht netto

### Dane techniczne:

długość, szer., wysokość  
wymary opakowania  
przyłącze elektryczne  
moc zainstalowanat  
przyłącze pneumatyczne  
zużycie powietrza na parę  
waga brutto (obitka)  
waga netto

## Formowarka skłonu na cholewkach Model WA-SCH5

Sposób pracy maszyny

Podobnie jak w trakcie ćwiekowania, cholewka utrzymywana przez szczęki naciągana jest na grzane formy, z wygładzeniem naprężonej powierzchni.  
Jednocześnie opadają grzane formy zewnętrzne i prasują intensywnie cholewkę nadając jej kształt który pozostaje na gotowym butcie.  
Dla formowania cholewek ze skôr lakierowanych lub syntetycznych, jedno ze stanowisk maszyny może być wyposażone w system chlôdzenia form. Cholewki będą wówczas formowane na stanowisku grzonym po czym efekt formowania będzie natychmiast utrwalany na stanowisku z formami chlôdzonymi.  
Operacja ta zapewni cholewkom doskonały wygląd !

**... ale mogą też wyglądać  
zupełnie inaczej !!!**



Proponowana formowarka Model WA-SCH5 gwarantuje spełnienie oczekiwań klientów – powierzchnia nienagannie uformowanej cholewki będzie idealnie gładka, bez jakichkolwiek śladów, fałd i zmarszczek na skôrce.

Reasumując:  
Dzięki formowarce WA-SCH5 możliwym staje się osiągnięcie pożądanego, idealnego i trwałego kształtu cholewki co decyduje o najwyższej jakości całego buta.

### WA-SCH 5

810x760x1670  
910x860x1850  
240 V 50 Hz  
1,5 kW  
1/4"  
25 Ltr  
360 Kg  
260 Kg